

KRAVSPECIFIKATION

Kravspecifikation Anlægsdokumentation Bilag 1 - Nummeropbygning

| Rev. | Revisionsdato | Emne (ændring) |
|------|---------------|------------------|
| 0 | 01-06-2019 | Første udgivelse |
| | | |

KRAVSPECIFIKATION

Generel opbygning af kode

| Obligatorisk | | Valgfri | |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| Geografisk placering | | | |
| Forsyning | Område | Lokation | Adskillelse mellem koder |
| Vand | Vandværk - 2 bogstaver | 3 bogstaver | - |
| Spildevand | Område - 2 bogstaver | 3 bogstaver | - |
| Fjernvarme | Værker - 3 bogstaver | 2 tal | - |
| Fjernkøl | Værker - 3 bogstaver | 2 tal | - |
| Kraftværk | Lokation 3 bogstaver | 2 tal | - |

| Valgfri kode: | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| 1. prioritet: KKS kode / TAG kode | | | |
| 2. prioritet: Objektngle (fra DCC) | | | |
| 3. prioritet: Tomt felt | | | |
| Forsyning | KKS / TAG | Objektngle (fra DCC) | Tomt felt |
| Vand | TAG - Vand | Valgfri | - |
| Spildevand | TAG - Spild | Valgfri | - |
| Fjernvarme | KKS | Valgfri | - |
| Fjernkøl | KKS | Valgfri | - |
| Kraftværk | KKS | Valgfri | - |

| Adskillelse mellem koder | DCC | Adskillelse mellem koder | Løbetr |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| - | 3 bogstaver & 3 tal | - | 4 tal |
| - | 3 bogstaver & 3 tal | - | 4 tal |
| - | 3 bogstaver & 3 tal | - | 4 tal |
| - | 3 bogstaver & 3 tal | - | 4 tal |

Eksempler på TAG / DCC koder

| Vand: 3 forskellige kodemuligheder | | | |
|------------------------------------|---|----|-----|
| 1. Med TAG kode | V | RE | ALM |
| 2. Med Objektngle | V | RE | ALM |
| 3. Tomt | V | RE | ALM |

| Spildevand: 3 forskellige kodemuligheder | | | |
|--|---|----|-----|
| 1. Med TAG kode | S | HV | HVH |
| 2. Med Objektngle | S | HV | HVH |
| 3. Tomt | S | HV | HVH |

| Fjernvarme: 3 forskellige kodemuligheder | | | |
|--|---|-----|----|
| 1. Med KKS kode | F | LVC | 01 |
| 2. Med Objektngle | F | LVC | 01 |
| 3. Tomt | F | LVC | 01 |

| Fjernkøl: 3 forskellige kodemuligheder | | | |
|--|---|-----|----|
| 1. Med KKS kode | K | AGK | 01 |
| 2. Med Objektngle | K | AGK | 01 |
| 3. Tomt | K | AGK | 01 |

| Kraftværk: 1 mulighed | | | |
|-----------------------|-----|----|------|
| 1. Med KKS kode | ANV | 00 | 0001 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------|------------|---|--------|--------|--------|------|---------------------------------|
| 1. Med TAG kode | TP01_P0001 | fleks | opmærkning | - | MEC020 | MEC020 | MEC020 | 0001 | VREALIII-TP01_P0001-MEC020-0001 |
| 2. Med Objektngle | TP01_P0001 | fleks | opmærkning | - | MEC020 | MEC020 | MEC020 | 0001 | VREALIII-opmærkning-MEC020-0001 |
| 3. Tomt | TP01_P0001 | fleks | opmærkning | - | MEC020 | MEC020 | MEC020 | 0001 | VREALIII-MEC020-0001 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------|------------|---|--------|--------|--------|------|-------------------------------|
| 1. Med TAG kode | PF01_P0010 | fleks | kloakering | - | MEC020 | MEC020 | MEC020 | 0001 | SHVHVH-PF01_P0010-MEC020-0001 |
| 2. Med Objektngle | PF01_P0010 | fleks | kloakering | - | MEC020 | MEC020 | MEC020 | 0001 | SHVHVH-kloakering-MEC020-0001 |
| 3. Tomt | PF01_P0010 | fleks | kloakering | - | MEC020 | MEC020 | MEC020 | 0001 | SHVHVH-MEC020-0001 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------|---------------|---|--------|--------|--------|------|----------------------------------|
| 1. Med KKS kode | NDB10AP001 | fleks | støjreduktion | - | MEC020 | MEC020 | MEC020 | 0001 | FLVC01-NDB10AP001-MEC020-0001 |
| 2. Med Objektngle | NDB10AP001 | fleks | støjreduktion | - | MEC020 | MEC020 | MEC020 | 0001 | FLVC01-støjreduktion-MEC020-0001 |
| 3. Tomt | NDB10AP001 | fleks | støjreduktion | - | MEC020 | MEC020 | MEC020 | 0001 | FLVC01-MEC020-0001 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------|-------------------|---|--------|--------|--------|------|--------------------------------------|
| 1. Med KKS kode | NAB10APU120 | fleks | belysningsarmatur | - | MEC020 | MEC020 | MEC020 | 0001 | KAGK01-NAB10APU120-MEC020-0001 |
| 2. Med Objektngle | NAB10APU120 | fleks | belysningsarmatur | - | MEC020 | MEC020 | MEC020 | 0001 | KAGK01-belysningsarmatur-MEC020-0001 |
| 3. Tomt | NAB10APU120 | fleks | belysningsarmatur | - | MEC020 | MEC020 | MEC020 | 0001 | KAGK01-MEC020-0001 |